

**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260307 20/11  |
| GTIN                  | 4045197652560 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Funkcijska širina L <sub>4</sub>        | 25 mm                       |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>            | 15 mm                       |
| Velikost ploščice                       | 11 mm                       |
| primerna obračalna rezalna ploščica     | DC.. 11T3..                 |
| Podložna ploščica                       | 269005 3                    |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 2                    |
| ISO-oznaka držala                       | SDHCR/L 2020K11             |
| Vijak za podložno ploščico              | 269013 2                    |
| Velikost držala                         | 20 mm                       |
| Celotna dolžina L                       | 125 mm                      |
| Standard                                | DIN ISO 5610                |
| Vrsta uporabe                           | levi                        |
| z notranjim hlajenjem                   | ne                          |
| Nastavitveni kot κ                      | 107,5 stopinj               |
| Uporaba                                 | Plano struženje             |
| Uporaba                                 | Vzdolžno struženje, zunanje |

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

|  |             |
|--|-------------|
| Vijak za podložno ploščico Tip 2   | 269013 2    |
| Podložna ploščica Tip 3  | 269005 3    |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22                                   | 269028 22   |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2                                    | 269028 2    |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15                          | 674248 TX15 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500  |