

**Garant****Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 20/12 mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251103 20/12
GTIN	4045197650733
Razred artikla	21U

## Opis

### Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PSSNR/L 2020X12

primerna obračalna rezalna ploščica: SN.. 1204..

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 25 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 34 mm

Celotna dolžina L: 93 mm

Podložna ploščica: 259031 14

## Tehnični opis

Vzmet	259046 1
Velikost ploščice	12 mm
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 2020X12
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Velikost držala	20 mm

Podložna ploščica	259031 14
Dolžina glave L <sub>1</sub>	34 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Kolenska ročica	259015 3
Vijak kolenske ročice	259018 3
Celotna dolžina L	93 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Kolenska ročica Tip 3	259015 3
Vzmet Tip 1	259046 1
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vijak kolenske ročice Tip 3	259018 3
Podložna ploščica Tip 14	259031 14