

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/11 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260307 25/11
GTIN	4045197655301
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Dolžina glave L ₁	21 mm
ISO-oznaka držala	SDHCR/L 2525M11
Velikost ploščice	11 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost držala	25 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Podložna ploščica	269005 3
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 3	269005 3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500