

**CCMT 120408, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260204 CA6525
GTIN	4960664491858
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	GK
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje