

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	25 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Garnitura vzmeti	259044 2
Velikost držala	20 mm
Velikost ploščice	12 mm
Kolenska ročica	259015 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Dolžina glave L ₁	29 mm
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 2020K12
Podložna ploščica	259031 20
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Podložna ploščica Tip 20	259031 20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500