

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/12mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251112 25/12
GTIN	4045197650863
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 2
Dolžina glave L ₁	29 mm
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 2525M12
Funkcijska širina L ₄	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	259031 20
Velikost držala	25 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Vijak kolenske ročice	259018 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Celotna dolžina L	150 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Podložna ploščica Tip 20	259031 20
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500