

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 1616H11
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost držala	16 mm
Podložna ploščica	269005 3
Velikost ploščice	11 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Celotna dolžina L	100 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Podložna ploščica Tip 3	269005 3
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500