



Vrtalna krona Komet KUB® z držalom ABS®, za obračalne rezalne ploščice WOEX



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236660 105
GTIN	4047109085565
Razred artikla	24L

Opis

Izvedba:

Vstavite svedre z obračalnimi ploščicami (vrtalna krona) z vložki z obračalnimi ploščicami in povezavo ABS® T, rezanje na desni strani. Vložek z obračalno ploščico za zunanjo obračalno ploščico lahko nastavite na + 5 mm v Ø. Uporabljajte z nosilci ABS® N in podaljški ABS® T. Procesno varno do 6×D.

Procesno varno do 6×D.

Uporaba:

S centrirno konico art. 236661–236662.

Z obračalnimi rezalnimi ploščicami art. 236740–237080.

Obseg dobave:

Vrtalna krona s sestavnimi deli.

Napotek:

Nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

ABS® T Ø d	63 mm
Zunanji Ø d ₁	102,5 mm
Velikost centrirne konice	80

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX080404
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239655 15IP (6,3 Nm)
Število rezil Z	1
Prevesna dolžina L _A	85 mm
Nazivni Ø D _C	105 mm
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	Vrtanje zaprtih izvrtin
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/236660-105>