

 KOMET**Centrirna konica HSS KOMET KUB® V464, TiN, Tip: 115****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236661 115
GTIN	4047109025929
Razred artikla	24M

Tehnični opis

za vrtalno krono	115 – 155 mm
Ø d ₂	20 mm
Zvrst	TiN
Primernost	Alu
Primernost	Jeklo
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za centriranje in navrtanje