

Garant

**GARANT Master Eco držalo nožev za notranje struženje oblika E2, VDI 30,
Izvertina d2 (H7): 10mm**

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319225 10 |
| GTIN | 4067263107835 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58+/-2.
- Vse funkcionalne površine so brušene.
- Preluknjano držalo VDI.
- Z dvema krogličnima pršilnima šobama.

Prednosti:

- Primerno tudi za daljše nože za notranje struženje.
- Individualna nastavitev dolžine nožev za notranje struženje.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Izvertina d ₂ (H7) | 10 mm |
| Ø H ₁ | 28 mm |
| Ø D ₈ Ø D ₈ | 55 mm |
| Ø D ₆ | 68 mm |
| Ø L ₇ | 92,5 mm |
| Ø H ₃ | 20,5 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Ø L ₆ | 65 mm |
| Ø L ₃ | 22 mm |
| Oblika | E |
| Velikost VDI | VDI 30 |
| d ₇ | 16,5 mm |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 30 |
| Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |