

**Garant**

**GARANT Master Eco držalo nožev za notranje struženje oblika E2, VDI 30,  
Izvertina d2 (H7): 8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319225 8
GTIN	4067263107828
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58+/-2.
- Vse funkcionalne površine so brušene.
- Preluknjano držalo VDI.
- Z dvema krogličnima pršilnima šobama.

**Prednosti:**

- Primerno tudi za daljše nože za notranje struženje.
- Individualna nastavitev dolžine nožev za notranje struženje.

**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

**Tehnični opis**

Izvertina d <sub>2</sub> (H7)	8 mm
Ø H <sub>3</sub>	19,5 mm
Ø L <sub>7</sub>	92,5 mm
Ø D <sub>8</sub> Ø D <sub>8</sub>	55 mm
Ø L <sub>6</sub>	65 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm

Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje