

Garant

**GARANT Master Eco držalo nožev za notranje struženje oblika E2, VDI 30,
Izvertina d2 (H7): 32mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319225 32
GTIN	4067263107880
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58+/-2.
- Vse funkcionalne površine so brušene.
- Preluknjano držalo VDI.
- Z dvema krogličnima pršilnima šobama.

Prednosti:

- Primerno tudi za daljše nože za notranje struženje.
- Individualna nastavitev dolžine nožev za notranje struženje.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Tehnični opis

Izvertina d ₂ (H7)	32 mm
Ø H ₃	31 mm
Ø H ₁	28 mm
Ø D ₈ Ø D ₈	67 mm
Ø D ₆	68 mm
Ø L ₇	51 mm

Ø L ₆	80 mm
Ø L ₃	22 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje