

**Centrirna konica HSS KOMET KUB® V464, TiAlN, Tip: 115****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236662 115
GTIN	4047109090163
Razred artikla	24M

Tehnični opis

Ø d ₂	20 mm
za vrtalno krono	115 – 155 mm
Zvrst	TiAlN
Primernost	Inox
Primernost	Litina
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za centriranje in navrtanje