

Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7215**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251224 HB7215
GTIN	4045197664334
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7215 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7215

Lomilec odrezkov: GM

Globina reza a_p : 1 - 6 mmPodajanje f : 0,25 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 180 - 300 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	GM
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	1 - 6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	K
Zvrst	HB7215

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje