



Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260339 12/07
GTIN	4960664579549
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D_s : 12 mm

ISO-oznaka držala: A12M SDUCR/L07

Nastavitveni kot κ : 93 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 0702..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 16 mm

Srednji premik L_3 : 9,7 mm

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L_3	9,7 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 4
Prevesna dolžina L_1	60 mm
ISO-oznaka držala	A12M SDUCR/L07
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Ø držala D _s	12 mm
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 4	269022 4
Vpenjalni vijak	269407
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500