

**Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 90^\circ$ fina obdelava, Držalo: 83-124****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236688 83-124
GTIN	4047109014763
Razred artikla	24F

Opis**Primerno za :**

Dvojno rezilo G01 art. 236680 – 236682.

ISO-oznaka obračalne ploščice: CCMT 120404

Garnitura vpenjalnih vijakov: 239652 20IP (6,3 Nm)

Tehnični opis

Garnitura vpenjalnih vijakov	239652 20IP (6,3 Nm)
Držalo	83 - 124 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Vrsta izdelka	Držalo

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 20IP	239652 20IP
---	-------------