



Navojni sveder (podaljšek), Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338405 2
GTIN	4067263108139
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Podaljšek K ₂	4,9 mm
Podaljšek L ₂	60 mm
za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 374/376	M4,5 – M5
za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 371	M3
Podaljšek Ø D ₃	6 mm
Podaljšek Ø D ₄	7,5 mm
Podaljšek L ₃	130 mm

za vpenjalno dolžino l_1	23 mm
za 4-kotnik K_1	2,7 mm
za \emptyset navoja držala d_2	3,5 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek