

HOLEX**Navojni sveder (podaljšek), Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338405 4
GTIN	4067263108177
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M4,5 – M6
za 4-kotnik K_1	4,9 mm
za \varnothing navoja držala d_2	6 mm
Podaljšek L_3	130 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 374/376	M8
za vpenjalno dolžino l_1	26 mm
Podaljšek L_2	60 mm

Podaljšek Ø D ₄	12,1 mm
Podaljšek Ø D ₃	7 mm
Podaljšek K ₂	5,5 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek