

HOLEX**Navojni sveder (podaljšek), Tip: 7L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338405 7L
GTIN	4067263108948
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M9
Podaljšek $\varnothing D_4$	15 mm
Podaljšek L_3	230 mm
Podaljšek $\varnothing D_3$	9 mm
za vpenjalno dolžino l_1	31 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 374/376	M12
za \varnothing navoja držala d_2	9 mm

Podaljšek L ₂	80 mm
za 4-kotnik K ₁	7 mm
Podaljšek K ₂	7 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek