

**HOLEX****Navojni sveder (podaljšek), Tip: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338405 10
GTIN	4067263108993
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

**Uporaba:**

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

**Napotek:**

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

**Tehnični opis**

Podaljšek L <sub>3</sub>	130 mm
za 4-kotnik K <sub>1</sub>	9 mm
Podaljšek L <sub>2</sub>	90 mm
Podaljšek Ø D <sub>4</sub>	18 mm
za Ø navoja držala d <sub>2</sub>	12 mm
Podaljšek K <sub>2</sub>	9 mm
Podaljšek Ø D <sub>3</sub>	12 mm

za nazivni $\varnothing$ navoja $d_1$ DIN 374/376	M16
za vpenjalno dolžino $l_1$	36 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek