

**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, P40, Oznaka tip W29: 10-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236760 10-010
GTIN	4047109058521
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Art. 236630; 236635; 236650

Napotek:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

Tehnični opis

Oznaka	10-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,08 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 030204
Zvrst	P40
Tip	ST900
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
mokro maks.	primerno		