

**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK62, Oznaka tip W29: 58-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236780 58-010
GTIN	4047109059849
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Art. 236685; 236686

Napotek:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

Tehnični opis

Oznaka	58-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,2 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 120608
Zvrst	BK62
Tip	GG(G)
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	200 m/min	K
mokro maks.	primerno		