

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..
Zatič	259049 6
Garnitura vijakov	259023 2
Dolžina glave L ₁	36 mm
ISO-oznaka držala	MTJNR/L 2525M16
Velikost držala	25 mm
Vpenjalna spona	259038 14
Velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica	259031 32
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 32	259031 32
Garnitura vijakov10-delne Tip 2	259023 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vpenjalna spona Tip 14	259038 14
Zatič Tip 6	259049 6
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500