

**Vpenjalno držalo za struženje HOLEX Pro, levo, Velikost držala / ploščice:  
20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260305 20/11
GTIN	4067263109686
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Usmerjeno hlajenje rezila.

**Napotek:**

Prenos hladilne tekočine pod glavo preko cevnega priključka (G1/8 palca – vključen v dobavo).

**Tehnični opis**

Standard	Tovarniški standard
Celotna dolžina L	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost ploščice	11 mm
Velikost držala	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20,5 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 2020K11
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da

Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijač Tip TX15	659950 TX15