

**HOLEX****Navojni sveder (podaljšek) s HB-površino, Tip: 4L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338425 4L
GTIN	4067263109709
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

Držalo h6 s površino Weldon je primerno tudi za vpenjanje v glave Weldon, nakrčevalne glave ali hidravlično raztezne vpenjalne glave.

- **Dolga oz. zelo dolga izvedba.**
- **Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.**
- **Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.**
- **Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.**

**Uporaba:**

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

**Napotek:**

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

**Tehnični opis**

Podaljšek $L_2$	70 mm
za nazivni $\varnothing$ navoja $d_1$ DIN 374/376	M8
za $\varnothing$ navoja držala $d_2$	6 mm
Podaljšek $\varnothing D_3$	8 mm
Podaljšek $L_3$	230 mm
Podaljšek $K_2$	6,2 mm

za nazivni  $\emptyset$  navoja  $d_1$  DIN 371

M4,5 – M6

Vrsta izdelka

Podaljšek