

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251407 32/22
GTIN	4045197656926
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov	259023 2
Velikost ploščice	22 mm
Dolžina glave L ₁	36 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Podložna ploščica	259031 33
ISO-oznaka držala	MTJNR/L 3232P22
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 2204..
Velikost držala	32 mm
Zatič	259049 2
Vpenjalna spona	259038 13
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov 10-delne Tip 2	259023 2
Podložna ploščica Tip 33	259031 33
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vpenjalna spona Tip 13	259038 13
Zatič Tip 2	259049 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500