



Navojni sveder (podaljšek) z notranjim hlajenjem, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338435 1
GTIN	4067263109587
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

za nazivni \emptyset navoja d_1 DIN 374/376	M4
za 4-kotnik K_1	2,1 mm
Podaljšek K_2	4,9 mm
za vpenjalno dolžino l_1	22 mm
za nazivni \emptyset navoja d_1 DIN 371	M2 – M2,6
Podaljšek L_2	60 mm
za \emptyset navoja držala d_2	2,8 mm

Podaljšek L ₃	130 mm
Podaljšek Ø D ₃	6 mm
Podaljšek Ø D ₄	6,1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Podaljšek