



Navojni sveder (podaljšek) z notranjim hlajenjem, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338435 4
GTIN	4067263110316
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Podaljšek L_2	60 mm
za \varnothing navoja držala d_2	6 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M4,5 – M6
Podaljšek K_2	5,5 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 374/376	M8
Podaljšek $\varnothing D_4$	12,1 mm
Podaljšek $\varnothing D_3$	7 mm

za vpenjalno dolžino l_1	26 mm
za 4-kotnik K_1	4,9 mm
Podaljšek L_3	130 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Podaljšek