

**Navojni sveder (podaljšek) z notranjim hlajenjem, Tip: 7L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338435 7L
GTIN	4067263110385
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

za $\varnothing$ navoja držala d_2	9 mm
za 4-kotnik K_1	7 mm
Podaljšek $\varnothing D_3$	9 mm
za nazivni $\varnothing$ navoja d_1 DIN 374/376	M12
Podaljšek L_2	80 mm
Podaljšek $\varnothing D_4$	15 mm
za nazivni $\varnothing$ navoja d_1 DIN 371	M9

Podaljšek L_3	230 mm
za vpenjalno dolžino l_1	31 mm
Podaljšek K_2	7 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Podaljšek