

Garant**TN.G 160408, Zvrst: HB7215**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251544 HB7215
GTIN	4045197322623
Razred artikla	21G

Opis

TN.G 160408 HB7215 Zvrst: HB7215

Lomilec odrezkov: GM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 1,5 - 5 mmPodajanje f : 0,25 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 180 - 300 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	1,5 - 5 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	GM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	K
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 300 m/min

Zvrst	HB7215
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje