

Garant**Trn za rezkarje, SK 40, ABS® Ø d: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238420 32
GTIN	4067263109990
Razred artikla	29W

Opis**Obseg dobave:****Dobava kompletno s tesnilom in garnituro za predelavo v obliko AD.****Napotek:**

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	19 mm
Prevesna dolžina A	50 mm
ABS® Ø d	32 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Držalo	ABS
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	ABS-trn

