

**Garant****Trn za rezkarje, SK 50, ABS® Ø d: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238440 100
GTIN	4067263110934
Razred artikla	29W

**Opis****Obseg dobave:****Dobava kompletno s tesnilom in garnituro za predelavo v obliko AD.****Napotek:**

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina A	115 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	95 mm
ABS® Ø d	100 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Držalo	ABS
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	ABS-trn

