

Garant**Trn za rezkarje, SK 50, ABS® Ø d: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238440 40
GTIN	4067263110941
Razred artikla	29W

Opis**Obseg dobave:****Dobava kompletno s tesnilom in garnituro za predelavo v obliko AD.****Napotek:**

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	20 mm
Prevesna dolžina A	60 mm
ABS® Ø d	40 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Držalo	ABS
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	ABS-trn

