

 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK6440, Oznaka tip W29: 50-000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236791 50-000
GTIN	4047109226722
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Art. 236685; 236686

Napotek:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

Tehnični opis

Oznaka	50-000
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,2 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 100504
Zvrst	BK6440
Tip	ST900
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	185 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	165 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
mokro maks.	primerno		