

**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK72, Oznaka tip W29: 50-010****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 236830 50-010 |
| GTIN                  | 4047109036345 |
| Razred artikla        | 24T           |

**Opis****Primerno za:**

Art. 236685; 236686

**Napotek:**

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

**Tehnični opis**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Oznaka                                      | 50-010                                |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/v                              |
| ISO-oznaka obračalne ploščice               | WOEX 100504                           |
| Zvrst                                       | BK72                                  |
| Tip   | ST1400                                |
| Rezalni material                            | HM                                    |
| Vrsta izdelka                               | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |

**Uporabniški podatki**

|                   | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm  | primerno          | 300 m/min            | P                 |
| Jeklo < 750 N/mm  | primerno          | 250 m/min            | P                 |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno          | 200 m/min            | P                 |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno          | 160 m/min            | P                 |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno          | 130 m/min            | P                 |
| GG(G)             | pogojno primerno  | 200 m/min            | K                 |
| mokro maks.       | primerno          |                      |                   |