

**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, P40, Oznaka tip W29: 50-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236760 50-010
GTIN	4047109036598
Razred artikla	24T

**Opis****Primerno za:**

Art. 236685; 236686

**Napotek:**

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

**Tehnični opis**

Oznaka	50-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 100504
Zvrst	P40
Tip	ST900
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
mokro maks.	primerno		