

**BDMT 070302 ER-JT, PR1810, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227158 GG
GTIN	4960664026456
Razred artikla	25A

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ . Za natančne kote  $90^\circ$  izberite  $a_p = 4$  mm.

**Tehnični opis**

Zvrst	PR1810
Radij rezila	0,2 mm
Tip	GG
Podajanje $f_z$ na zob	0,09 – 0,16 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 070302 ER-JT
Zvrst	PR1810
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		