

Garant**Osnovno držalo Vario Plus Eco, desno, Tip nastavka držala: PSC63****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274530 PSC63
GTIN	4067263110811
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Nosilec rezila Vario Plus Eco.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	105 mm
Tip vpenjalnega trna	PSC63
Vpenjalna letev	279928 7
Vpenjalni vijak	279815 24
L ₁	83 mm
f ₂	15 mm
h ₂	23 mm
Montažni vijak	279815 9
h ₁	19 mm
L ₂	35 mm

Podatkovni list

f_1	7 mm
Notranje hlajenje	da
h_3	54 mm
Serija	Vario Plus Eco
Vrsta uporabe	desno
Vrsta izdelka	Osnovno držalo

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/274530-PSC63>