

**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki, za tip glave: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	314425 125
GTIN	4067263113010
Razred artikla	32R

**Opis****Izvedba:**

**Fino rezkana** naležna površina, **nebruniran**.

**Uporaba:**

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti.

**Material:**

16 MnCr5

**Primerno za:**

**Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.**

**Napotek:**

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo, vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

**Tehnični opis**

Širina utora D	7,96 mm
Višina H	38 mm
za tip glave	125 mm
Dolžina L	62 mm
Dolžina prečke A	12,67 mm

Razdalja med izvrtinami b	32 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem