

Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki, za tip glave: 315mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	314425 315
GTIN	4067263113058
Razred artikla	32R

Opis

Izvedba:

Fino rezkana naležna površina, **nebruniran**.

Uporaba:

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti.

Material:

16 MnCr5

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo, vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami b	63,5 mm
Višina H	58 mm
Širina utora D	12,72 mm
Dolžina prečke A	19,02 mm
za tip glave	315 mm

Dolžina L	120 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem