


ARIANA**Kovinski cevni sistem 1/2-colske, Tip: B41,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	084411 B41,5
GTIN	4037728070042
Razred artikla	08J

Opis**Izvedba:**

Prilagodljiv cevni sistem za hladilno tekočino za natančen prenos hladilne tekočine in zraka. Zaradi svoje izdelave iz **visokokakovostnega nerjavečega jekla** je cevni sistem primeren tudi za uporabo na področjih in v industrijah z visokimi zahtevami glede odpornosti proti koroziji in higijene. Najobsežnejši sistem na trgu s skupno 4 velikostmi sistema. Združljiv z vsemi običajnimi sistemi nosilcev orodij. **Cevi s kovinskimi zglobi so tudi predhodno fiksirane, kar pomeni, da gibljiva cev za hladilno sredstvo ohrani položaj tudi, ko ni privita.** Zahvaljujoč izvedbi iz nerjavečega jekla, imajo komponente veliko daljšo življenjsko dobo in se lahko **uporabljajo pri visokem tlaku do 50 barov.** Osnovni element dolžine 41,5 mm za sistemsko velikost 0

Napotek:

Vel. SET-1 do SET-4 so predhodno nameščeni celotni vodi za neposredno priključitev. Vse velikosti sistema (0–3) z vsemi pripadajočimi posameznimi komponentami, kot so povezovalni deli, adapterji ali šobe, so na voljo na zahtevo.

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Sistem hlajenja
---------------	-----------------