



Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343, 173 E, Ø vpenjanja: 37mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329560 37
GTIN	4067263115465
Razred artikla	32Z

Opis
Izvedba:

Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želeni Ø vpenjanja.**

Standard:

DIN 6343

Točnost:

Tolerance krožnega teka: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napotek:

Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **na zahtevo!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm gladek. Od Ø 8,5 mm s prečnimi žlebi.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	94 mm
K	60 mm
F	48 mm
A	50 mm
Kot α	15 stopinj
Tip	173 E

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava