

SIMTEK**Nož za struženje navoja simturn AX, polni profil 60°, notranji, desni, L2 = 15,2 mm, Tip: 6/M8**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270665 6/M8
GTIN	2050002079274
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Premaz: X800 (naslednik premaza GN39)

Podobna izvedba (novo vpenjanje) prejšnje številke artiklov 240200.

Uporaba:

Za izdelovanje metričnega notranjega navoja ISO.

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 270531–270533 in 270539–270541.

Tehnični opis

S	0,7
f	2,95 mm
t	0,812 mm
Ø D	6 mm
Korak	1,25 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	6,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 15,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno		
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		