

SIMTEK**Nož za struženje navoja simturn AX, polni profil 60°, notranji, desni, L2 = 15,2 mm, Tip: 8/M12**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270665 8/M12
GTIN	2050002079298
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Premaz: X800 (naslednik premaza GN39)

Podobna izvedba (novo vpenjanje) prejšnje številke artiklov 240200.

Uporaba:

Za izdelovanje metričnega notranjega navoja ISO.

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 270531–270533 in 270539–270541.

Tehnični opis

t	1,137 mm
za izvrtine od $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
f	2,95 mm
S	0,9
$\varnothing D$	6 mm
Korak	1,75 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 15,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno		
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		