

**HOLEX****Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343, 185 E, Ø vpenjanja: 53mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329565 53
GTIN	4067263116011
Razred artikla	32Z

## Opis

**Izvedba:**Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želeni Ø vpenjanja.****Standard:****DIN 6343****Točnost:****Tolerance krožnega teka:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm**Napotek:**Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **na zahtevo!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm gladek. Od Ø 9,0 mm s prečnimi žlebi.

## Tehnični opis

F	66 mm
K	84 mm
A	73 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Kot α	20 stopinj
Tip	185 E

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava