

Klešče papiga Cobra®, kromirane, Celotna dolžina: 125mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	705900 125
GTIN	4003773073949
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase. S **fino regulacijo zeva** s pomočjo vzmetenega gumba.

Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

Tehnični opis

Število zobcev za fino regulacijo zeva	13
Območje vpenjanja za cevi do	1 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	27 mm
Površina	kromirane
Standard	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja	ne
Hitra nastavitvev	ne

Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga