

Osnovno držalo Vario Plus Eco, levo, Tip nastavka držala: PSC63**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274531 PSC63
GTIN	4067263112228
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Nosilec rezila Vario Plus Eco.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	105 mm
Tip vpenjalnega trna	PSC63
h_2	23 mm
L_2	35 mm
f_1	7 mm
L_1	83 mm
h_1	19 mm
f_2	15 mm
Vpenjalni vijak	279815 24
Vpenjalna letev	279928 7

Montažni vijak	279815 9
z notranjim hlajenjem	da
h ₃	54 mm
Serijska	Vario Plus Eco
Vrsta uporabe	levo
Vrsta izdelka	Osnovno držalo

Pribor

Vpenjalni vijak, Tip: 24	279815 24
Vpenjalni vijak, Tip: 9	279815 9
Vpenjalna letev, Tip: 7	279928 7