



Nano prikazovalna naprava TWIN-T20, Tip: T20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	405570 T20
GTIN	2050002081154
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Prikazovalnik za izmerjene vrednosti z dobro berljivim 7-colskim barvnim zaslonom na dotik. Možnost prikaza 1 ali 2 meritev hkrati prek 2 priključkov za induktivna merilna tipala ali obeh USB-vhodov. Na voljo so 4 načini prikaza za optimalno odčitavanje rezultatov. Merilna tipala TESA se zaznajo samodejno. Dinamično merjenje je zagotovljeno z zajemanjem 4300 neobdelanih podatkov na sekundo.

Funkcija:

- Osnovne formule (+A, -A, +B, -B in kombinacije iz A in B).
- Dinamična merjenja (min., maks., min.-maks., povprečje itd.).
- Nastavljive tolerance s prikazom v redu/ni v redu.
- Integrirana funkcija za klasifikacijo (8 maks.).
- Prenos podatkov prek RS232, USB ali povezave Bluetooth®.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 65
Višina	119 mm
Širina	190 mm
Prikazovalnik	155 × 87
Dolžina	112 mm

Napajanje	Omrežno napajanje
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik USB