

## Akumulatorski kompaktni udarni vrtni vijačnik, Tip: BSB18C2X42



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070229 BSB18C2X42
GTIN	4058546290313
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačnik z motorjem brez ščetk.**

- **Elektronska regulacija vrtiljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.**
- **2-stopenjsko kovinsko ohišje gonila z vklopnim udarnim mehanizmom za vrtnje v kovino, kamen in zid.**
- **Večstopenjska nastavitve vrtilnega momenta in snemljiva vrtna glava.**

Kompakten in zmogljiv akumulatorski udarni vrtni vijačnik 18 V za zahtevno uporabo.

Snemljiva vpenjalna glava.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 18 V/2,0 Ah PRO, polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

#### Napotek:

Ustrezne akumulatorje najdete pod št. 073846–073848, ustrezne polnilnike akumulatorjev in osnovne garniture pa pod št. 073841 in 073844.

### Tehnični opis

Izvedba motorja	Brez ščetk
-----------------	------------

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Največji vrtilni moment v mehko	32 Nm
Pakiranje	Transportni kovček
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	45 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip AS 18 V
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1800 min <sup>-1</sup>
Masa	1,7 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	14 mm
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtenja	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Napetost akumulatorja	18 V
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 Nm
Tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvajalca	BSB18C2XLI-402CA
Vrsta izdelka	Udarni vrtilni vijačniki