

Garant GREENPLUS

Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, kislina, Vsebina: 200l**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088018 200
GTIN	4067263116172
Razred artikla	01L

Opis**Izvedba:**

GARANT GreenPlus **ultrazvočni čistilnik** – vrhunska zmogljivost z največjo prilagodljivostjo. Ali delate s kompleksnimi geometrijami obdelovancev in občutljivimi površinami? Potem je serija Sonic Cleaner ustvarjena za vas. Linija čistil GARANT GreenPlus, ki je posebej prilagojena ultrazvočnim sistemom, vključuje alkalna, kislina in nevtralna čistila za najrazličnejše materiale in področja uporabe. Odvisno od zahtev in umazanije se lahko visoko koncentrirana čistila razredčijo in so močna že pri sobni temperaturi. Medij je tako optimalno izkoriščen. Dolga življenjska doba tudi prihrani čas in denar. Vsa čistila Sonic Cleaner so **brez oznak, biološko razgradljiva, brez HOS in brez silikata**. Enostavno interno rokovanje, zaščita vaših zaposlenih in varstvo okolja so zagotovljeni.

Sonic Cleaner AC – **kislina koncentrat za čiščenje brez vonja**, ki se uporablja za odstranjevanje rjavenja železnih materialov. Apno, okside in mineralne usedline je še vedno mogoče odstraniti.

Uporaba:

Za ultrazvočne čistilne naprave.

Rja, apno, oksidi, mineralne usedline, olja in masti.

Primerno za:

Materiali imajo zaščitno molekularni zaščitni film, ki jih začasno ščiti pred korozijo. To ne vpliva na nadaljnje postopke nanosa prevleke ali utrjevanja.

Tehnični opis

Serijska	GreenPlus
Temperatura skladiščenja	20 - 80 °C
Polnilna količina tekočine	200 l
Trajnost	GARANT GreenPlus
pH-vrednost	2,2
Mešalno razmerje	5 – 100 %
Značilnost blagovnega imena	kislo
Vrsta izdelka	Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje